


Garant GRIDLINE

Cellplastinsatser tomma, för Hainbuch-spännhuvuden, för spännhylsor: TOP65



Beställningsdata

Ordernummer	970725 TOP65
GTIN	4062406166298
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Tvåfärgad polyetencellplastinsats (antracit/grå, tom) med urfräsningar för individuell bestyckning med Hainbuch-spännhylsor. Cellplastens slutna porer gör att den är **oljebeständig** och inte tar upp några vätskor. Cellplastinsatserna **fyller 8x10G** av den effektiva lådytan.

OBS!:

Strl. TOP65 passar även till SK65.

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G: 8x10

Bredd: 200 mm

Djup: 250 mm

bredd i G: 8

djup i G: 10

antal verktygshållare: 2

Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
Djup	250 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x10

djup i G	10
bredd i G	8
antal verktygshållare	2
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Produktslag	Cellplastinlägg, tomma, för verktygsutdragslådor