

Garant GRIDLINE

ESD-hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 300/3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972020 300/3
GTIN	4062406166496
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Användningsdata:

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010–972015, höjdställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150–972195.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50; 75; 100

Lackering:

Stomme och lådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Teknisk beskrivning

vikt	31 kg
Lådornas effektiva yta i G	12×20

lådornas effektiva djup i G	20
effektiv höjd	225 mm
Bredd	400 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
lådornas effektiva bredd	300 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
effektiv höjd för lådor	225 mm
Antal lådor	3
Djup	650 mm
höjd	300 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 75 mm	972035 75
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 50 mm	972035 50
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 100 mm	972035 100
ESD-hurts 16G, för egen utrustning och utdragslådor husets höjd 300 mm	972030 300
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21