

Garant GRIDLINE

ESD-hurts 16G med utdragslådor rullbar, 12×20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 500/4mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Med vardera två kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm med nötningståliga, **elektriskt ledande hjul**. Utdragslådor med **enhandsenkelupplåsning** förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport.

Användningsdata:

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010–972015, höjdinställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150–972195.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50; 75; 100; 200

Lackering:

Stomme och lådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Teknisk beskrivning

höjd	700 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Löpyta utan mönster	ja
ComfortClose	nej
med skyddskant	ja
antal svängbara hjul utan broms	2
Lådor med individuell låsning	Enhands
lådornas effektiva bredd	300 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
antal svängbara hjul med broms	2
Antal lådor	4
vikt	54 kg
maximal bärförmåga	250 kg
effektiv höjd	425 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
lådornas effektiva djup i G	20
lådhurts effektiv höjd	425 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Djup	650 mm
Bredd	400 mm
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
effektiv höjd för lådor	425 mm
Materialtjocklek	1 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Montagevagn

Tillbehör

ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor lådans fronthöjd 100 mm	972036 100
ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor lådans fronthöjd 50 mm	972036 50
ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor lådans fronthöjd 75 mm	972036 75
ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor lådans fronthöjd 200 mm	972036 200
ESD-hurts 16G, för egen utrustning och utdragslådorrullbar husets höjd 500 mm	972032 500
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21