

Garant GRIDLINE

ESD-hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 500/5mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972020 500/5
GTIN	4062406166922
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Användningsdata:

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010–972015, höjdställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150–972195.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lackering:

Stomme och lådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Teknisk beskrivning

Bredd	400 mm
lådornas effektiva djup	500 mm

Antal lådor	5
effektiv höjd	425 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Djup	650 mm
vikt	60 kg
höjd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
effektiv höjd för lådor	425 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådornas effektiva djup i G	20
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 75 mm	972035 75
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 125 mm	972035 125
ESD-hurts 16G, för egen utrustning och utdragslådorrullbar husets höjd 500 mm	972032 500
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21