

Garant GRIDLINE

ESD-hurts 16G med utdragslådor rullbar, 12x20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 500/5mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurt av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Med vardera två kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm med nötningståliga, **elektriskt ledande hjul**. Utdragslådor med **enhandsenkelupplåsning** förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport.

Användningsdata:

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010–972015, höjdinställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150–972195.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lackering:

Stomme och lådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Teknisk beskrivning

Bredd	400 mm
effektiv höjd	425 mm
Löpyta utan mönster	ja
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådornas effektiva djup	500 mm
maximal bärförmåga	250 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd	300 mm
ComfortClose	nej
höjd	700 mm
lådhurts effektiv höjd	425 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	12
vikt	60 kg
Lådor med individuell låsning	Enhands
med skyddskant	ja
Antal lådor	5
antal svängbara hjul med broms	2
antal svängbara hjul utan broms	2
Djup	650 mm
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
effektiv höjd för lådor	425 mm
Materialtjocklek	1 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Montagevagn

Tillbehör

ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor lådans fronthöjd 75 mm

972036 75

ESD-utdragslåda med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor lådans fronthöjd 125 mm

972036 125

ESD-hurts 16G, för egen utrustning och utdragslådorrullbar husets höjd 500 mm

972032 500

Låsplatta till GridLine Typ KO21

914227 KO21