

Garant GRIDLINE

ESD-arbetskiva, djup 750 mm, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972160 1500
GTIN	4062406166960
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Bärande platta av 50 mm **volymledande** spånskiva. Övre ytskikt av **ledande** HPL-laminat EGB 0,8 mm. Undersidan med ytskikt av vitt laminat. 3 mm **antistatisk ABS-list** runt om. **Med stålrör på insidan som förstärkningsprofil.**

OBS!:

Centralt hål för jordningskomponent nr 972827 storlek INT2W på ESD-arbetsskivans undersida. Måste beställas separat.

ESD-arbetskivan får bara användas med ESD-stödben och ESD-knutplåtar.

Teknisk beskrivning

ESD-utrustning	ja
volymledande kärna	ja
Tjocklek	51,6 mm
Förstärkningsprofil på insidan i arbetskiva	30×30×3 mm
Beläggningstjocklek	0,8 mm
Beläggning arbetskiva	ledande HPL-laminat
Material arbetskiva	Spånskiva volymledande
Längd	1500 mm
Skivans längd	1500 mm
Tätskikt med ledningsförmåga	ja
Färg ovansida arbetskiva	ljusgrå RAL 7035
Jordning	central, på arbetsskivans undersida

elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	djup 750 mm
Djup	750 mm
Produktslag	Bänkskiva