

Garant GRIDLINE

ESD-arbetsskiva, djup 750 mm, Skivans längd: 2000mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 972160 2000 |
| GTIN | 4062406166977 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Bärande platta av 50 mm **volymledande** spånskiva. Övre ytskikt av **ledande** HPL-laminat EGB 0,8 mm. Undersidan med ytskikt av vitt laminat. 3 mm **antistatisk ABS-list** runt om. **Med stålrör på insidan som förstärkningsprofil.**

OBS!:

Centralt hål för jordningskomponent nr 972827 storlek INT2W på ESD-arbetsskivans undersida. Måste beställas separat.

ESD-arbetsskivan får bara användas med ESD-stödben och ESD-knutplåtar.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------------------------------|
| Beläggning arbetsskiva | ledande HPL-laminat |
| Förstärkningsprofil på insidan i arbetsskiva | 30×30×3 mm |
| Material arbetsskiva | Spånskiva volymledande |
| Jordning | central, på arbetsskivans undersida |
| Färg ovansida arbetsskiva | ljusgrå RAL 7035 |
| Längd | 2000 mm |
| Tätskikt med ledningsförmåga | ja |
| volymledande kärna | ja |
| ESD-utrustning | ja |
| Tjocklek | 51,6 mm |
| Skivans längd | 2000 mm |
| Beläggningstjocklek | 0,8 mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD |
| Produktnamnsattribut | djup 750 mm |
| Djup | 750 mm |
| Produktslag | Bänkskiva |