

Garant GRIDLINE

ESD-materialvagn, höjd: 1700mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972060 1700
GTIN	4062406167110
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Stativ och påbyggnad av fyrkantstålrör med botten av stålplåt. Upphängningsslitsar i stativet på fram- och baksidan (50 mm raster) för fastsättning av hyllplan, skenan utrustad med behållare etc. i storleken 1 000 mm. **Gänghylsor** på stativets insida för montering av perforerade paneler. Med 4 svängbara TPE-hjul med spärr, **Ø 125 mm** med grå slitstarka **ledande hjul**.

Användningsdata:

Kan förses med avläggsskivor, skena med lådor och perforerade paneler i strl. 1000.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
Bredd	1000 mm
antal svängbara hjul utan broms	2
vikt	35 kg

höjd	1700 mm
antal svängbara hjul med broms	2
effektiv höjd	1370 mm
maximal bärförmåga	200 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Höjdinställning i raster	50 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Materialvagn