

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ med ESD-beläggning, Längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972015 1500
GTIN	4062406167073
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel+, ESD-ledande enligt DIN EN 61340-5-1. Elektriskt steglöst höjdjusterbar. Höjdjustering med handknapp. När knappen trycks in anpassas **arbetsस्कivans höjd. 3 mm antistatisk ABS-list runt om.** Central jordningspunkt på ESD-arbetsस्कivans undersida. Ingen jordning via fotdelarna. **Med stålrör på insidan som förstärkningsprofil.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsस्कivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 972019 användas (klämrisk).**

Teknisk beskrivning

vikt	90 kg
Beläggning arbetsस्कiva	ledande HPL-laminat
Material arbetsस्कiva	ESD-arbetsस्कiva
Serie	Workstation
Arbetsस्कiva (djup)	700 mm
Bredd	1500 mm

Höjdställningsområde (arbetskvans överkant) från – till	670 - 990 mm
Djup	800 mm
Modell	eLevel+
arbetskiva längd	1500 mm
Färg ovansida arbetskiva	ljusgrå RAL 7035
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Princip för höjdjustering	endast arbetskiva
Steglös höjdställning	ja
Beläggningstjocklek	0,8 mm
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Höjdjustering arbetsplats	670 – 990 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Arbetsbord