

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med ESD-beläggning, Längd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972013 1000
GTIN	4062406167035
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel+, ESD-ledande enligt DIN EN 61340-5-1. Elektriskt steglöst höjjusterbar. Höjjustering med handknapp. När knappen trycks in anpassas **hela arbetsplatsens höjd. 3 mm antistatisk ABS-list runt om.** Central jordningspunkt på ESD-arbets skrivans undersida. Ingen jordung via fotdelarna.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbets skrivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 972019 användas (klämrisk).**

Teknisk beskrivning

Djup	800 mm
Princip för höjjustering	komplett påbyggnad
arbets skriviva (tjocklek)	40 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Modell	eLevel
Bredd	1000 mm

vikt	70 kg
Höjdställningsområde (arbetskvans överkant) från – till	670 - 990 mm
Serie	Workstation
Material arbetsskiva	ESD-arbetskiva
Beläggningstjocklek	0,8 mm
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå RAL 7035
Arbetskiva (djup)	700 mm
Beläggning arbetsskiva	ledande HPL-laminat
Steglös höjdställning	ja
arbetskiva längd	1000 mm
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Höjjustering arbetsplats	670 – 990 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Arbetsbord