

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel med ESD-beläggning, Längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972010 1500
GTIN	4062406167011
Artikelklass	9GW

**Beskrivning****Utförande:**

**Workstation mLevel, ESD-ledande enligt DIN EN 61340-5-1**, arbetsplatsen som anpassar sig till dina behov. Klassisk manuell höjjustering i 25 mm-raster genom fotdel med fixeringskruvar. För enkel hantering finns en skala för den exakta arbetshöjden på bordets insida. **3 mm antistatisk ABS-list runt om**. Central jordningspunkt på arbetsskivans undersida. Ingen jordung via fotdelarna. **Med stålrör på insidan som förstärkningsprofil**.

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

**OBS!:**

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.

**Teknisk beskrivning**

Arbetsskiva (djup)	700 mm
arbetsskiva längd	1500 mm
vikt	70 kg
Serie	Workstation
arbetsskiva (tjocklek)	40 mm
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	750 - 1000 mm
Beläggningstjocklek	0,8 mm

Steglös höjdinställning	nej
Modell	mLevel
Bredd	1500 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	nej
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå RAL 7035
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Beläggning arbetsskiva	ledande HPL-laminat
Djup	800 mm
Material arbetsskiva	ESD-arbetsskiva
Höjdjustering arbetsplats	750-1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdinställning	mekanisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Arbetsbord