

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med ESD-beläggning, Längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972013 2000
GTIN	4062406167059
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel+, ESD-ledande enligt DIN EN 61340-5-1. Elektriskt steglöst höjjusterbar. Höjjustering med handknapp. När knappen trycks in anpassas **hela arbetsplatsens höjd. 3 mm antistatisk ABS-list runt om.** Central jordningspunkt på ESD-arbetsस्कivans undersida. Ingen jordung via fotdelarna. **Med stålrör på insidan som förstärkningsprofil.**

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 972019 användas (klämrisk).**

Teknisk beskrivning

Steglös höjdställning	ja
Serie	Workstation
Arbetskiva (djup)	700 mm
Färg ovansida arbetskiva	ljusgrå RAL 7035
Princip för höjjustering	komplett påbyggnad
Beläggningstjocklek	0,8 mm

arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Modell	eLevel
Djup	800 mm
vikt	93 kg
Material arbetskiva	ESD-arbetskiva
Beläggning arbetskiva	ledande HPL-laminat
Höjdställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	670 - 990 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
arbetskiva längd	2000 mm
Bredd	2000 mm
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Höjjustering arbetsplats	670 – 990 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Arbetsbord