

Garant GRIDLINE

**ESD-montagevagn komplett med utdragslådor rullbar, 26×24G, höjd mm/
antal lådor: 685/4****Beställningsdata**

Ordernummer	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Verktvågsskåp **ESD-ledande**, enligt DIN EN 61340-5-1. Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade **ledande** fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Komplett med utdragslådor 26×24G. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). Med **enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** som hindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 100, 100, 150

Lackering:

Stomme och utdragslådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

OBS!:

- **Plastdelar (t.ex. kåpor) och handlistor är inte ESD-ledande.**
- **Jordningen sker via hjulen.**

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd i G	26
effektiv höjd	400 mm
maximal bärförmåga	600 kg
lådornas effektiva djup	600 mm
Bredd	750 mm
lådornas effektiva djup i G	24
ComfortClose	nej
lådornas effektiva bredd	650 mm
höjd	685 mm
med skyddskant	ja
Lådornas effektiva yta i G	26×24
lådhurts effektiv höjd	400 mm
ESD-utrustning	ja
Djup	700 mm
Antal lådor	4
Löpyta utan mönster	ja
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
vikt	102 kg
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
Lådor med individuell låsning	Enhands
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
effektiv höjd för lådor	400 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	26×24G

Produktslag

Montagevagn

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21

914227 HU21