

Garant GRIDLINE

**ESD-verktygsskåp komplett med lådor, 20×24G, höjd mm/Modell: 800/7****Beställningsdata**

Ordernummer	972420 800/7
GTIN	4062406166847
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktygsskåp **ESD-ledande**, enligt DIN EN 61340-5-1. Komplet utrustat verktygsskåp i 24×28G, med utdragslådor 20×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (lådfronhöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. **Inklusive ESD-jordningskabel.**

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

**Lackering:**

Stomme och utdragslådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda.**

**OBS!:**

- **Vid lyftning och transport måste lådorna vara ordentligt fixerade i stommen.**
- **Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.**

**Teknisk beskrivning**

effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm

vikt	113 kg
Bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Lådornas effektiva yta i G	20×24
Djup	700 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	20×24G
Produktslag	Verktvyskåp

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------