

Garant GRIDLINE

**ESD-montagevagn komplett med utdragslådor rullbar, 26×24G, höjd mm/  
antal lådor: 985/7****Beställningsdata**

Ordernummer	972445 985/7
GTIN	4062406166908
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Verktygsskåp **ESD-ledande**, enligt DIN EN 61340-5-1. Montagevagn i 30×28G med vardera 2 kullagrade **ledande** fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

**Komplett med utdragslådor 26×24G. Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). Med **enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** som hindrar att lådorna öppnas under transport. Krävs ovillkorligen för alla montagevagnar.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

**Lackering:**

Stomme och utdragslådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverbelagda**.

**OBS!:**

- **Plastdelar (t.ex. kåpor) och handlistor är inte ESD-ledande.**
- **Jordningen sker via hjulen.**

**Teknisk beskrivning**

Löpyta utan mönster	ja
med skyddskant	ja
ESD-utrustning	ja
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
lådhurts effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
Antal lådor	7
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
maximal bärförmåga	600 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd i G	26
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
lådornas effektiva bredd	650 mm
effektiv höjd	700 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Bredd	750 mm
ComfortClose	nej
vikt	140 kg
hjul-Ø fast hjul	125 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
höjd	985 mm
Djup	700 mm
Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
effektiv höjd för lådor	700 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscynder

elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Montagevagn

---

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------