

Garant GRIDLINE

**ESD mediaskena för individuell inredning, Passar för typ: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	972200 1000
GTIN	4062406167547
Artikelklass	9GW

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålplåt med **moduluppbyggnad**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**. Modulerna och locken kan förändras/placeras på valfritt sätt.

Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.

**Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):**

1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,  
1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.

**Beskrivning:****Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):**

- **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**
- **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**
- **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**
- **Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vid växelström (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Skyddsklass 1**
- **Kapslingsklass IP 20.**

**Passar till:**

Bärande stolpar nr 972080. Montering genom **upphängning**.

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

**OBS!:**

- **Alla plastdelar (t.ex. täckåpor) är icke ESD-ledande.**
- **Första anslutningen samt inkoppling av kontakter och uttag på ledningar får bara utföras av behöriga elektriker!**

- För information om tekniska specifikationer för industriella plug-in-system, se eShop [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) under lämpligt artikelnummer.

## Teknisk beskrivning

inbyggnadshöjd	160 mm
Delningsenhet	8E
Antal tomma moduler (1 E/2 E/3 E)	1×/2×/1×
Bredd	920 mm
Passar för typ	1000
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Strömbrytare	nej
Strömtyp	AC
Materialtjocklek	1,5 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Energimodul