

Garant GRIDLINE

ESD-stolpar, höjd: 481 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972080 481
GTIN	4062406167134
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Av robust stålplåt. Arbetsyta utan hinder eftersom skarvplåtar saknas. Upphängningsslitsar i 50 mm-raster på framsidan samt gängade hylsor på fram- och insidan för infästning av ytterligare moduler som perforerad panel, avläggsskiva med mera. Öppningar på stolpens sida för kabelgenomföring. Levereras parvis.

Passar till:

ESD-Workstation nr 972010–972015, höjdställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 och ESD-arbetsbänkar nr 972150–972160. Perforerad panel 1 × nr 972100 resp. Nr. 972101.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Det går inte att fästa bärarmkonsolerna.

Teknisk beskrivning

Djup	100 mm
Serie	Workstation

vikt	3 kg
maximal bestyckning med perforerad panel	1 st nr 972100 eller nr 972101
Bredd	40 mm
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	50 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Bärande stolpe