

Garant GRIDLINE

**ESD-stolpar, höjd: 962mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972080 962
GTIN	4062406167141
Artikelklass	9GW

**Beskrivning****Utförande:**

Av robust stålplåt. Arbetsyta utan hinder eftersom skarvplåtar saknas. Upphängningsslitsar i 50 mm-raster på framsidan samt gängade hylsor på fram- och insidan för infästning av ytterligare moduler som perforerad panel, avläggsskiva med mera. Öppningar på stolpens sida för kabelgenomföring. Levereras parvis.

**Passar till:**

ESD-Workstation nr 972010–972015, höjdställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 och ESD-arbetsbänkar nr 972150–972160. Perforerad panel 2 × nr 972100 resp. Nr. 972101.

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

**OBS!:**

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Lämplig för fastsättning av bärmkonsoler.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	40 mm
vikt	6 kg

maximal bestyckning med perforerad panel	2 st nr 972100 eller nr 972101
Serie	Workstation
Djup	100 mm
Materialtjocklek	1 mm
Höjdinställning i raster	50 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Bärande stolpe