

Garant GRIDLINE

**ESD mediaskena med 2 uttag 250 V, Passar för typ: 1000****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 972201 1000   |
| GTIN         | 4062406167578 |
| Artikelklass | 9GW           |

**Beskrivning****Utförande:**

Av stålplåt med **moduluppbyggnad**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**. Modulerna och locken kan förändras/placeras på valfritt sätt.

Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.

**Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):**

1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,  
1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.

**Beskrivning:****Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):**

- **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**
- **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**
- **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**
- **Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> vid växelström (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Skyddsklass 1**
- **Kapslingsklass IP 20.**

**Passar till:**

Bärande stolpar nr 972080. Montering genom **upphängning**.

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

**OBS!:**

- **Alla plastdelar (t.ex. täckåpor) är icke ESD-ledande.**
- **Första anslutningen samt inkoppling av kontakter och uttag på ledningar får bara utföras av behöriga elektriker!**

- För information om tekniska specifikationer för industriella plug-in-system, se eShop [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) under lämpligt artikelnummer.

## Teknisk beskrivning

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bredd                   | 920 mm             |
| Delningsenhet           | 8E                 |
| Passar för typ          | 1000               |
| inbyggnadshöjd          | 160 mm             |
| märkspänning            | 250 V              |
| Kontakttyp ingång       | GST-instickssystem |
| Antal eluttag typ F     | 2                  |
| Strömbrytare            | nej                |
| Eluttag typ             | F                  |
| Strömtyp                | AC                 |
| Materialtjocklek        | 1,5 mm             |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD            |
| Produktslag             | Energimodul        |

## Tillbehör

|  |                 |
|--|-----------------|
| ESD-modul för energi och medier Modulslag DE250V/1 | 972220 DE250V/1 |
|--|-----------------|