


Garant GRIDLINE

**Perforerad ESD-panel tvåsidig, Passar för typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	972101 2000
GTIN	4062406167424
Artikelklass	9GW

**Beskrivning****Utförande:**

Av robust kantad stålplåt för överskådlig verktygsförvaring. Perforerad panel i **dubbelsidigt utförande** vars båda sidor kan utrustas **oberoende av varandra**. Perforerade paneler av stålplåt □ 9x9 mm i 37 mm raster för infästning av tillbehör till perforerade paneler i grupp 95.

**Passar till :**

För **fastskruvning** mellan bärande stolpar och materialvagn.

**Lackering:**

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

**OBS!:**

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

höjd: 481 mm

Bredd: 1920 mm

Djup: 25 mm

lyftförmåga: 100 kg

vikt: 24 kg

**Teknisk beskrivning**

vikt	24 kg
höjd	481 mm
Djup	25 mm
Perforerad panel utförande	Dubbelsidig

lyftförmåga	100 kg
Bredd	1920 mm
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Perforerad panel