

Garant GRIDLINE

ESD-mediomodul för stolpe, Modulslag: CH250/ONOF**Beställningsdata**

Ordernummer	972082 CH250/ONOF
GTIN	4062406167226
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt. Skruvas fast på stolparnas sidor. Med ett jordat eluttag och komplett ledningsdragning samt till-/frånkontakt för belysningsenhet.

Passar till:

Bärande stolpar nr 972080.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.
Endast två eluttag kan monteras per stolpe.

Teknisk beskrivning

Märkström	10 A
Serie	Workstation
Bryteffekt	250 V / 10 A
märkspänning	250 V

Antal eluttag typ J	1
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Eluttag typ	J
Strömtyp	AC
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Energimodul