

Garant GRIDLINE

ESD-svängarm, antal leder: 2**Beställningsdata**

Ordernummer	972140 2
GTIN	4062406167516
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Svängarm av stålror med **1** eller **2 leder**, för infästning (fastskruvning) på **bärande stolpar**. För fastsättning av perforerad panel nr 972144, TFT-/tangentsbordshållare nr 972142 och TFT-hållare nr 928178.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

svängarmens utliggning: 560 mm

lyftförmåga: 25 kg

Teknisk beskrivning

lyftförmåga	25 kg
svängarmens utliggning	560 mm
Materialtjocklek	1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	25 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Svängarm

