

Garant GRIDLINE

ESD-skena med smådelsådor., Längd (mm) /antal lådor: 1000/6**Beställningsdata**

Ordernummer	972121 1000/6
GTIN	4062406329211
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Skena av stålplåt. Utrustning med olika smådelsbehållare kan ske på en och samma skena. Bärförmåga fördelad över längden 50 kg.

Passar till :

Montering genom **upphängning** i de bärande stolparna och i materialvagnen.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

inbyggnadshöjd: 130 mm

Antal lådor: 6

Behållare typ: ECB4

Färg öppen förvaringslåda: svart

lyftförmåga: 50 kg

Teknisk beskrivning

Antal lådor	6
Behållare typ	ECB4
lyftförmåga	50 kg
inbyggnadshöjd	130 mm
Färg öppen förvaringslåda	svart
Multifixutförande	med öppen förvaringslåda

elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Lådlist

Tillbehör

Öppna ESD-lådfack PP-sats Typ ECB4	972330 ECB4
ESD-skena med smådelsådor. Längd (mm) /antal lådor 1000/LEER	972121 1000/LEER