


Garant GRIDLINE

Perforerad ESD-panel Enkelsidig, Passar för typ: 1000**Beställningsdata**

Ordernummer	972100 1000
GTIN	4062406167370
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Av robust kantad stålplåt för överskådlig verktygsförvaring. Perforerad panel i **dubbelsidigt utförande** vars båda sidor kan utrustas **oberoende av varandra**. Perforerade paneler av stålplåt □ 9x9 mm i 37 mm raster för infästning av tillbehör till perforerade paneler i grupp 95.

Passar till :

För **fastskruvning** mellan bärande stolpar och materialvagn.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

höjd: 481 mm

Bredd: 920 mm

Djup: 25 mm

lyftförmåga: 100 kg

vikt: 6 kg

Teknisk beskrivning

Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Bredd	920 mm
Djup	25 mm
höjd	481 mm

lyftförmåga	100 kg
vikt	6 kg
Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Perforerad panel