

Garant GRIDLINE

ESD-modul för energi och medier, Modulslag: DE250V/1**Beställningsdata**

Ordernummer	972220 DE250V/1
GTIN	4062406167660
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Av stålplåt med **modulärt utförande**. Alla energikomponenter har **kabel** och **stickkontakt**. Plug and play-insticksprincip. Spänningsförande moduler är förtillverkade med anslutningskabel och 3-polig stickkontakt nr 928491 storlek 3 för direkt anslutning till fördelarblocket. Modul 928470 storlek CEE400/5 förtillverkad med anslutningskabel och 5-polig stickkontakt nr 928491 storlek 5. Alla moduler för energiförsörjning är utformade som jordade eluttag (Schuko) och uppfyller kraven för skyddsklass I.

Beskrivning:**Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):**

- **Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.**
- **Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.**
- **Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.**
- **Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:**
 - 3 × 1,5 mm² vid växelström (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Skyddsklass 1**
- **Kapslingsklass IP 20.**

Användningsdata:

Nedan beskriver vi våra uttagsmodeller med de olika kontaktyperna. På grund av kontakttyp kan man behöva använda andra kontakter i andra länder.

Tyskland/DE: Typ F
Schweiz/CH: Typ J
Italien/IT: Typ L
Frankrike/FR: Typ E
Tjeckien/CZ: Typ E
England/GB: Typ G
Danmark/DK: Typ K
USA/US: Typ B

Passar till:

Nr 972200 – 972203.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

- **Vid individuell utrustning med moduler måste du se till att det högsta antalet medieskendelningsenheter inte överskrids.**
- **Artikelnr 972220 stl. US110V/1 och US110V/2 får endast installeras tillsammans med de nedanstående modulerna: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**
- **Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.**
- **Första anslutningar samt anslutning av stickkontakt- och uttagsdelar från ledningar får bara utföras av behöriga elektriker.**

Teknisk beskrivning

märkspänning	250 V
Delningsenhet	1E
Beskrivning	Jordat eluttag med fällbart lock
Märkström	16 A
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Antal eluttag typ F	1
Strömbrytare	nej
Eluttag typ	F
Strömtyp	AC
Materialtjocklek	1,5 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Energimodul

