

Garant GRIDLINE

ESD-modul för energi och medier, Modulslag: MCB/1**Beställningsdata**

Ordernummer	972220 MCB/1
GTIN	4062406167851
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Användningsdata:**

Nedan beskriver vi våra uttagsmodeller med de olika kontaktyperna. På grund av kontakttyp kan man behöva använda andra kontakter i andra länder.

Tyskland/DE: Typ F

Schweiz/CH: Typ J

Italien/IT: Typ L

Frankrike/FR: Typ E

Tjeckien/CZ: Typ E

England/GB: Typ G

Danmark/DK: Typ K

USA/US: Typ B

Passar till:

Nr 972200 – 972203.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

- **Vid individuell utrustning med moduler måste du se till att det högsta antalet medieskendelningsenheter inte överskrids.**
- **Artikelnr 972220 stl. US110V/1 och US110V/2 får endast installeras tillsammans med de nedanstående modulerna: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**

- **Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.**
- **Första anslutningar samt anslutning av stickkontakt- och uttagsdelar från ledningar får bara utföras av behöriga elektriker.**

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Delningsenhet: 1E

märkspänning: 230 V

Dimensionerande spänning: 230V/AC V

Dimensionerande strömstyrka: 16 A

Beskrivning: 1-polig jordfelsbrytare, utlösningsskarakteristika B, symbol för brytarläge röd ON / grön OFF

Teknisk beskrivning

Dimensionerande strömstyrka	16 A
Beskrivning	1-polig jordfelsbrytare, utlösningsskarakteristika B, symbol för brytarläge röd ON / grön OFF
Dimensionerande spänning	230V/AC V
märkspänning	230 V
Delningsenhet	1E
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Strömtyp	AC
Materialtjocklek	1,5 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Energimodul