

Garant GRIDLINE

**ESD-hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 400/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972020 400/4
GTIN	4062406180553
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

**Användningsdata:**

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010–972015, höjdställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150–972195.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75; 75; 75; 100

**Lackering:**

Stomme och lådor ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

**OBS!:**

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd	300 mm

lådornas effektiva bredd i G	12
Bredd	400 mm
effektiv höjd	325 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
effektiv höjd för lådor	325 mm
höjd	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Antal lådor	4
vikt	40 kg
Djup	650 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Cylinderlås	modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

## Tillbehör

ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 100 mm	972035 100
ESD-utdragslåda lådans fronthöjd 75 mm	972035 75
ESD-hurts 16G, för egen utrustning och utdragslådor husets höjd 400 mm	972030 400
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21