

ESD-golvatta, Typ: 1500X1200



Beställningsdata

Ordernummer	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Artikelklass	98E

Beskrivning

Utförande:

Bästa läggningsegenskaper utan fallgropar tack vare en tjocklek på 3,5 mm. Överkörningsbar med arbetsstol. Tillfälligt temperaturbeständig mot temperaturbelastningar som orsakas av t.ex. lödstänk. Med extremt lågohmig balk med rundade hörn.

Material: Syntetgummi, tvåskikts

Färg: platinagrå, spräcklig.

Avledningsresistans $10^7 - 10^8 \Omega$.

Kontaktanslutning tryckknapp 2x10,3 mm.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Längd: 150 cm

Bredd: 120 cm

Tjocklek: 3,5 mm

vikt: 7,8 kg

Teknisk beskrivning

antal tryckknapp	2
vikt	7,8 kg
Tjocklek	3,5 mm
Bredd	120 cm
Material	Syntetgummi, två skikt
Tryckknapps-Ø	10,3 mm
Längd	150 cm

Färg	platinagråspräcklig
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	ESD-golvmatta