


## ESD-golvskiva, Färg: DARKGREY



### Beställningsdata

Ordernummer	972585 DARKGREY
GTIN	4057989080017
Artikelklass	98E

### Beskrivning

#### Utförande:

PVC-skivor med vardera 2 sidor med positiv och 2 sidor med negativ tandning.

Avledningsresistans cirka  $10^6 \Omega$ . Slät yta och avledande balk med bikakestruktur.

**Lämplig för truckar, lyftvagnar och gaffeltruckar:** upp till totalvikt 2,5 ton med massiva däck, upp till 5 ton med luftfyllda däck. Statiskt: 50 kg/cm<sup>2</sup>.

Golvplattornas speciella konstruktion möjliggör snabb läggning av större ytor på avledande industrigolv. De kan användas på alla hårda undergolv (som bara behöver vara relativt plana, slitna och fuktiga golv är möjliga), samt på heltäckningsmattor med minimala eller inga förberedelser. mörkgrå marmorerad.

#### **OBS!:**

Jordning av grovbeläggningsen med kopparkabel nr 972591 och jordningsatts nr 972590. Beställs separat. Jordningsanslutningen måste utföras av yrkespersonal.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Längd: 60,8 cm

Bredd: 60,8 cm

Tjocklek: 10,5 mm

vikt: 4,5 kg

### Teknisk beskrivning

Tjocklek	10,5 mm
----------	---------

vikt	4,5 kg
Material	PVC
Avledningsresistans	$10^6 \Omega$
Yta	slät
Bredd	60,8 cm
Färg	mörkgrå marmorerad
ESD-utrustning	ja
Längd	60,8 cm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	ESD-golvatta