

bimos

**ESD-arbetsnurrstol, konstläder, med glidknappar och fotring, hög, Färg: BLACK****Beställningsdata**

Ordernummer	972681 BLACK
GTIN	4016849626260
Artikelklass	96B

**Beskrivning****Utförande:**

Sits och ryggstöd av ledande ESD-konstläderklädsel, bekväm och mjuk. Tvättbar och lättskött. Ryggstöd med ledande plastskål. Fotkors av polerad aluminium. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Ergonomisk komfortstoppning med svankstöd och praktiska skjuthandtag.

**Norm:****Leitfähig nach DIN 61340-5-1.****Teknisk beskrivning**

ryggstöd höjd	580 mm
sitsbredd	460 mm
sitsdjup	470 mm
färg sitsmaterial	svart
Utförande	hög sitshöjd

lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdställningsområde	590 - 860 mm
Produktslag	Arbetsstol

---

## Tillbehör

ESD-glidskena(1 sats = 5 st)	963190
------------------------------	--------