

ESD-skyddsmatta Bredd 91 cm, svart, Längd: 200 cm



Beställningsdata

Ordernummer	972602 200
GTIN	662641699489
Artikelklass	96C

Beskrivning

Utförande:

Statiskt avledande skyddsmatta, 14 mm tjock. Hållbar laminerad yta av mikrocellvinyl som motverkar trötthet. Försedd med 10 mm tryckknapp och jordkabel. Hög halksäkerhet (R9 enligt DIN 51130 och BGR181) samtidigt som durkplåtsmönstret underlättar vridrörelser. Halkskydd på undersidan förhindrar glidning och fyra fasade kanter ger minskad snubblingsrisk.

Norm:

Erfyllt **IEC 61340-4-1** (Kategori DIF), gemessener Widerstand $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$.
Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt **ISO 6356** und **EN 1815**.

leveransinnehåll:

Inklusive jordkabel.
elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
Längd: 200 cm
Bredd: 91 cm
Tjocklek: 14 mm

Teknisk beskrivning

Bredd	91 cm
Längd	200 cm

Tjocklek	14 mm
tillverkarens beteckning	Diamond Stat™
Ståkomfort	Halksäker
Ståkomfort	Uttröttningshämmande
Ståkomfort	Isolering (temperatur)
Stötskydd	Golv
Materialegenskap	inte oljetålig
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	svart
Produktslag	ESD-golvmatta