


ESD-golvskiva, Färg: LIGHTGREY



Beställningsdata

Ordernummer	972585 LIGHTGREY
GTIN	4057989080000
Artikelklass	98E

Beskrivning

Utförande:

PVC-skivor med vardera 2 sidor med positiv och 2 sidor med negativ tandning.
Avledningsresistans cirka $10^6 \Omega$. Slät yta och avledande balk med bikakestruktur.

Lämplig för truckar, lyftvagnar och gaffeltruckar: upp till totalvikt 2,5 ton med massiva däck, upp till 5 ton med luftfyllda däck. Statiskt: 50 kg/cm².

Golvplattornas speciella konstruktion möjliggör snabb läggning av större ytor på avledande industrigolv. De kan användas på alla hårda undergolv (som bara behöver vara relativt plana, slitna och fuktiga golv är möjliga), samt på heltäckningsmattor med minimala eller inga förberedelser. Ljusgrå marmorerad.

OBS!:

Jordning av grovbeläggningen med kopparkabel nr 972591 och jordningsatts nr 972590. Beställs separat. Jordningsanslutningen måste utföras av yrkespersonal.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Längd: 60,8 cm

Bredd: 60,8 cm

Tjocklek: 10,5 mm

vikt: 4,5 kg

Teknisk beskrivning

Material	PVC
----------	-----

Längd	60,8 cm
Tjocklek	10,5 mm
Bredd	60,8 cm
vikt	4,5 kg
ESD-utrustning	ja
Yta	slät
Avledningsresistans	$10^6 \Omega$
Färg	ljusgrå marmorerad
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	ESD-golvatta