

Garant GRIDLINE

ESD-hyllskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972380 1000
GTIN	4062406180720
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp **ESD-ledande**, enligt DIN EN 61340-5-1. Fäste för hyllplan i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

ESD-provningar genomförs i anslutning till DIN EN 61340-5-1. Mätning av resistansen mot en jordningslämplig punkt genomförs med gränsvärdet $R_{gp} < 1 \text{ G}\Omega$. Hyllplanen är **ESD-pulverbelagda**. Skåpets plastfötter är inte ESD-ledande, därför måste skåpens jordningspunkt kopplas till byggnadens jordningssystem.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

Leveransen sker utan ESD-skyddsförpackning. Alla plastdelar (t.ex. skyddskåpor och skjuthandtag) är inte ESD-ledande.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	56 kg
------	-------

Skåpfronter	dörr helt av plåt
Djup	500 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	35 kg
djup i G	20
höjd	1000 mm
effektiv höjd	845 mm
Bredd	1000 mm
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	40
antal hyllor	2
Handtag positionering	upptill
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
-------------------------------------	-------------