

Garant**ESD-påbyggnadsställ för instickshyllor, Djup 400 mm, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	972505 2000
GTIN	4062406180751
Artikelklass	91I

Beskrivning**Utförande:**

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllplan. Stolpramar med icke ledande ändlock av plast. Uppbyggnaden sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllplanen är **ESD-pulverbelagda**. En förzinkad fjäder på varje hyllplan skapar en säker kontakt med den anbringade jordningspunkten.

leveransinnehåll:

Inklusive ESD-jordningskabel.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

OBS!:

- **För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.**
- **Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.**

Teknisk beskrivning

Hyllplan bredd fritt mått	900 mm
---------------------------	--------

Datablad

Hyllplan bredd	946 mm
Maximal fältlast	900 kg
Påbyggnadsmått grundställ bredd	975 mm
antal hyllor	4
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	120 kg
Hyllplanets tjocklek	38 mm
Höjdställning i raster	40 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktnamnsattribut	Djup 400 mm
Produktslag	Golvhyllställ