

**Garant****Finspindelsats Ø 86– 302 mm, Anslutning: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	237570 1
GTIN	4062406180645
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett finspindelset **för Ø 86 - 302 mm**, med spindelnos nr 237571 vändskärshållare och tillbehör i lådan. **Kan utökas** med vändskärshållare nr 237573 242-402 **upp till Ø 402 mm**. **Inställingsnoggrannhet 0,01mm per delstreck / med nonie 0,002 mm för diametern.**

**Användningsdata:**

För vändskärshållare med lämpligt ISO-vändskär typ CC..09T3..

**leveransinnehåll:**

vardera 1 vändskärspatthållare: nr 237573 86-138 för Ø 86– 138

nr 237573 136-220 för Ø 136– 220

nr 237573 188-302 för Ø 188– 302

vardera 1 stöd: nr 237574 86 för nr 237573 86-138

nr 237574 136 för nr 237573 136-220, 188-302 och 242-402

vardera 1 tryckplatta: nr 237575 86 för nr 237573 86-138

nr 237575 136 för nr 237573 136-220, 188-302 och 242-402

1 vändskär: nr 260058 CU7010 (eller använd CC.. 09T3)

**Reservdel:**

Vändskärsskruv nr 219805.

**Rekommendation:**

Helst med vändskärspattor nr 237697 och nr 237698.

---

## Teknisk beskrivning

Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg