



Kölskyddshandske, par, Tempce 700, Handskstorlek: 10



Beställningsdata

Ordernummer	094819 10
GTIN	3245427004102
Artikelklass	04P

Beskrivning

Utförande:

Tempce 700. Skyddar vid arbeten **ned till -10 °C** och erbjuder samtidigt **komfort, fingerfärdighet och flexibilitet**. Nitrilbeläggningen med dess mycket höga nötningshållfasthet ger ett utomordentligt grepp vid arbeten med våta komponenter. **Fuktighetstät** och **vattenavvisande**.

Norm:

Tempce 700. Skyddar vid arbeten **ned till -10 °C** och erbjuder samtidigt **komfort, fingerfärdighet och flexibilitet**. Nitrilbeläggningen med dess mycket höga nötningshållfasthet ger ett utomordentligt grepp vid arbeten med våta komponenter. **Fuktighetstät** och **vattenavvisande**.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Färg: svart / blå

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
Handskslag	Köldskyddshandske
Skyddskategori	Kategori II
EN 388:2016	3222X
EN 511	02X
Hållarmaterial	Stickade handskar
Beläggning	Nitril
Färg	svart / blå
Produktslag	Köldskyddshandske