



## Köldskyddshandske, par, Tempce 700, Handskstorlek: 8



### Beställningsdata

Ordernummer	094819 8
GTIN	3245427004188
Artikelklass	04P

### Beskrivning

#### Utförande:

**Tempce 700.** Skyddar vid arbeten **ned till -10 °C** och erbjuder samtidigt **komfort, fingerfärdighet och flexibilitet**. Nitrilbeläggningen med dess mycket höga nötningshållfasthet ger ett utomordentligt grepp vid arbeten med våta komponenter. **Fuktighetstät** och **vattenavvisande**.

#### Norm:

**Tempce 700.** Skyddar vid arbeten **ned till -10 °C** och erbjuder samtidigt **komfort, fingerfärdighet och flexibilitet**. Nitrilbeläggningen med dess mycket höga nötningshållfasthet ger ett utomordentligt grepp vid arbeten med våta komponenter. **Fuktighetstät** och **vattenavvisande**.

#### Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

#### Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

#### Norm:

EN 388; EN 511

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

#### Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Färg: svart / blå

## Teknisk beskrivning

Handskstorlek	8
Handskslag	Köldskyddshandske
Skyddskategori	Kategori II
EN 388:2016	3222X
EN 511	02X
Hållarmaterial	Stickade handskar
Beläggning	Nitril
Färg	svart / blå
Produktslag	Köldskyddshandske