

**KOMET® vändskär, BK7935, Beteckning typ W80: 10-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236610 10-010
GTIN	4047109258334
Artikelklass	24R

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOGX 040204-01
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,07 mm/v
Beteckning	10-010
Serie	KUB Pentron®
Antal byten/skär	4
Sort	BK7935
Typ	Inox
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	75 m/min	S
vått maximal	lämplig		