


KOMET® vändskär, BK7935, Beteckning typ W83: 23-210

Beställningsdata

Ordernummer	236553 23-210
GTIN	4047109240957
Artikelklass	24Q

Beskrivning
Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

OBS!:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron® 235500 – 235505.

Bör ej användas som centrumskår!

Typ: Inox

ISO-kod vändskär: SOEX 07T308

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,16 mm/v

Teknisk beskrivning

Beteckning	23-210
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/v
ISO-kod vändskär	SOEX 07T308
Antal byten/skår	4
Sort	BK7935
Typ	Inox

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring