

**KOMET® vändskär, BK7935, Beteckning typ W80: 42-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236610 42-010
GTIN	4047109258518
Artikelklass	24R

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	SOGX 120408-01
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/v
Beteckning	42-010
Serie	KUB Pentron®
Antal byten/skär	4
Sort	BK7935
Typ	Inox
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borring

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	75 m/min	S
vått maximal	lämplig		