

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 2xD, Ø DC: 14,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234000 14,5
GTIN	4045197739063
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5xD.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Användning reklamtext:

Med vändskär nr GG2340 - GG2389.

OBS!:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	20 mm
Antal skär Z	1
Skaftlängd L _s	50 mm
Effektiv längd L ₁	30 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 050204
Skruvsats för vändskär	239700 5IP (0,38 Nm)
Serie	Power Drill

Nominell \varnothing D	14,5
Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	44 mm
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6535
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6640
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB630
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6810
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver centreringsborring
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,38 Nm	211750 0,38
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 5IP	239700 5IP