

**Garant****GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 15,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234010 15,5
GTIN	4045197740199
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivning:**

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsningar upp till 5xD.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 234030–234098.

**Användning reklamtext:**

Med vändskär nr GG2340 - GG2389.

**OBS!:**

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Skaftlängd L <sub>s</sub>	50 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 050204
Antal skär Z	1
Effektiv längd L <sub>1</sub>	64 mm
Skruvsats för vändskär	239700 5IP (0,38 Nm)
Serie	Power Drill
Nominell Ø D	15.5

Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$	0,25 mm
Utkragningslängd $L_A$	80 mm
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6535
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6640
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB630
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6810
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 5IP	239700 5IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,38 Nm	211750 0,38