

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 23,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234010 23,5
GTIN	4045197740359
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5xD.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Användning reklamtext:

Med vändskär nr GG2340 - GG2389.

OBS!:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skaftlängd L _s	60 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	SOGX 080407
Skruvsats för vändskär	239700 8IP (1,3 Nm)
Effektiv längd L ₁	96 mm
Serie	Power Drill
Nominell Ø D	23,5

Högsta justeringsgränsvärde V_{max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	116 mm
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6535
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6640
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB630
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6810
Borrdjup för vändskärsborr upp till	4×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 8IP	239700 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3