

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 2xD, Ø DC: 38mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234000 38
GTIN	4045197740038
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5xD.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Användning reklamtext:

Med vändskär nr GG2340 - GG2389.

OBS!:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	76 mm
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s	40 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 130511
Skaftlängd L _s	68 mm
Skrivsats för vändskär	239700 20IP (6,3 Nm)
Serie	Power Drill

Nominell \varnothing D	38
för tumdiameter	1 1/2 tum
Högsta justeringsgränsvärde V_{\max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	103 mm
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6535
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6640
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB630
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6810
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2xD
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 20IP	239700 20IP
	659957 1600

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 1600 cNm
