

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 2xD, Ø DC: 22,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234000 22,5
GTIN	4045197739728
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsningar upp till 5xD.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Användning reklamtext:

Med vändskär nr GG2340 - GG2389.

OBS!:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOGX 070306
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s	25 mm
Skaftlängd L _s	56 mm
Skruvsats för vändskär	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Effektiv längd L ₁	46 mm
Serie	Power Drill

Nominell Ø D	22,5
Högsta justeringsgränsvärde V_{\max}	0,25 mm
Utkragningslängd L_A	66 mm
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6535
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6640
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB630
Vändskärssort för invändig bearbetning	HB6810
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	ISO 9766
Borranvändning	kräver centreringsborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 6IP1	239700 6IP1