

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 2xD, Ø DC: 39,5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 234000 39,5 |
| GTIN | 4045197740069 |
| Artikelklass | 21S |

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5xD.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030–234098.

Användning reklamtext:

Med vändskär nr GG2340 - GG2389.

OBS!:

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Antal skär Z | 1 |
| Skaftlängd L _s | 68 mm |
| ISO-kod vändskär | SOGX 130511 |
| Effektiv längd L ₁ | 80 mm |
| Skruvsats för vändskär | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| Skaftdiameter D _s | 40 mm |
| Serie | Power Drill |

| | |
|--|---------------------------|
| Nominell Ø D | 39,5 |
| Högsta justeringsgränsvärde V_{max} | 0,25 mm |
| Utkragningslängd L_A | 108 mm |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6535 |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6640 |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB630 |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810 |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D |
| Skaft | ISO 9766 |
| Borranvändning | kräver centreringsborring |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver kryssborring |
| Borranvändning | kräver paketborring |
| Borranvändning | kräver snedställd utgång |
| Borranvändning | kräver paketborring |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| 8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm | 659874 50 |
| Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 20IP | 239700 20IP |
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |

