



## Sladdlöst blindnitverktyg M12BPRT, Typ: M12BPRT-0



### Beställningsdata

Ordernummer	770450 M12BPRT-0
GTIN	4058546223496
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

Sladdlöst verktyg för flexibel användning.

#### Fördel:

- LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
- Integrerad bältesklämma.

#### leveransinnehåll:

Munstycken 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm i plastlåda.

#### OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073814 / 073815 / 073829 / 073839 och 073840.

### Teknisk beskrivning

för blindnitar av alla material	4,8 mm
slaglängd	20,32 mm
nitningskraft	9000 N
Batterispänning	12 V

Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Blindnitapparat