

**Garant****GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 41,5mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 234010 41,5   |
| GTIN         | 4045197741127 |
| Artikelklass | 21S           |

**Beskrivning****Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivning:**

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5xD.

**Användningsdata:**

Med vändskär nr 234030–234098.

**Användning reklamtext:**

Med vändskär nr GG2340 - GG2389.

**OBS!:**

Fler mellanstorlekar med 1/10-dimensioner levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Effektiv längd L <sub>1</sub> | 168 mm               |
| ISO-kod vändskär              | SOGX 130511          |
| Skaftlängd L <sub>s</sub>     | 68 mm                |
| Skruvsats för vändskär        | 239700 20IP (6,3 Nm) |
| Antal skär Z                  | 1                    |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub>  | 40 mm                |
| Serie                         | Power Drill          |
| Nominell Ø D                  | 41,5                 |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Högsta justeringsgränsvärde $V_{max}$  | 0,25 mm                    |
| Utkragningslängd $L_A$                 | 197 mm                     |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6535                     |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6640                     |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB630                      |
| Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810                     |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till    | 4xD                        |
| Skaft                                  | ISO 9766                   |
| Borranvändning                         | kräver centreringsborrning |
| Borranvändning                         | konvex krävs               |
| Borranvändning                         | kräver kryssborrning       |
| Borranvändning                         | kräver paketborrning       |
| Borranvändning                         | kräver snedställd utgång   |
| Borranvändning                         | kräver paketborrning       |
| Invändig                               | ja                         |
| Bearbetningsstrategi                   | HPC                        |
| Produktslag                            | Vändskärsborrar            |

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm      | 659906 1600 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP                     | 674252 20IP |
| Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 20IP                                     | 239700 20IP |
| 8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm                            | 659874 50   |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |