

**Garant****Stickstålsplatta Höger, HU7310, Spårbredd w: 2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273180 2,2
GTIN	4045197741134
Artikelklass	21J

**Beskrivning****Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	2,2 mm
Matning f	0,07 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU7310
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	höger

Produktslag

Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	300 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	230 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		