

HOLEX**Trappstege, steg på en sida, Antal steg inklusive plattform: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	966500 4
GTIN	4045197741592
Artikelklass	92L

Beskrivning**Utförande:**

Fotsteg och stolpar av aluminium med fastskruvad anslutning fotsteg-stolpe, aluminium-stegled som nitats 4 gånger och 80 mm djupa, räfflade fotsteg. Hög stabilitet tack vare konformad konstruktion, halksäkra stegfötter och stor, räfflad plattform. Steglutning 20°. Stegavstånd 235 mm.

Norm:

Gemäß DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

stegens längd	1,54 m
vikt	5,8 kg
Stolphöjd	50 mm
Möjlig att gå på	Enkelsidig
plattformshöjd	0,93 m
arbetshöjd ca.	3 m

utvändig bredd längst ned	0,49 m
Steg utförande	steg 2
längd L	1,54 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege